

haakse contrastekker PEV-1/4-WD-LED-24

Artikelnummer: 164274

FESTO

voor drukschakelaar, met LED.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Volgens norm	EN 175301-803
Schakelstatusweergave	LED geel LED groen
Soort bevestiging	vastgeschroefd
Kabeluitgang	haaks
Elektrische aansluiting 1, functie	Zijde field device
Elektrische aansluiting 1, design	hoekig
Elektrische aansluiting 1, aansluittype	Contactdoos
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek	Aansluitpatroon vorm A volgens EN 175301-803
Elektrische aansluiting 1, aantal polen/adere	4
Elektrische aansluiting 1, gebruikte polen/adere	4
Elektrische aansluiting 1, bevestigingstype	Centrale schroef M3
Elektrische aansluiting 2, functie	Sturingszijde
Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek	Schroefklem
Elektrische aansluiting 2, aantal polen/adere	5
Elektrische aansluiting 2, gebruikte polen/adere	5
Bedrijfsspanningsbereik DC	15 ... 30 V
Stroombelastbaarheid bij 40 °C ënt	8 A
Kabelschroefkoppeling	Pg11
Toegelaten kabeldiameter	4,5 ... 11 mm
Aansluitingdoorsnede	0,25 ... 1,5 mm ²
Beschermingsgraad	IP65
Opmerking bij beschermingsgraad	in gemonteerde toestand
Omgevingstemperatuur	-40 ... 80 °C
Opmerking over omgevingstemperatuur	Note derating
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-RoHS-RL
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK RoHS-voorschriften
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal behuizing	PA6-versterkt
Kleur behuizing	transparant
Materiaal stekkercontact	Messing vernikkeld vertind