


Stoppercilinder STA-32-20-P-A-R

Artikelnummer: 164884

FESTO

met rol.

Dit product mag niet in vloeibare omgevingsmedia worden ingezet.
Eenvoudige ombouw tot dubbelwerkende cilinder is mogelijk.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Slag	20 mm
Zuigerdiameter	32 mm
Demping	P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Inbouwpositie	willekeurig
Werking	enkelwerkend trekkend
Constructieve opbouw	Zuigerstang met rol
Positiedetectie	voor naderingsschakelaar
Varianten	eenzijdige zuigerstangen
Borging tegen verdraaiing/geleiding	afgevlakte zuigerstang
Werkdruk	1,5 ... 10 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Omgevingstemperatuur	0 ... 60 °C
Stootkracht	830 N
Toegelaten dwarskracht tijdens het schakelen	380 N
Soort bevestiging	naar keuze: met doorgangsboring met inwendige schroefdraad
Pneumatische aansluiting	G1/8
Materiaal - opmerking	vrij van koper en PTFE
Informatie materiaal deksel	Aluminium
Informatie materiaal dichtingen	NBR
Informatie materiaal behuizing	Aluminium
Informatie materiaal zuigerstang	hooggelegeerd staal roestvrij
Informatie materiaal rol	Staal