



vlakke cilinder EZH-10/40-40-A-B

Artikelnummer: 164990

FESTO

borging tegen verdraaiing, met T-gleuf voor SME-8, SMT-8.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Slag	40 mm
Zuigerdiameter	22 mm equivalente diameter
Demping	geen demping
Inbouwpositie	willekeurig
Werking	enkelwerkend drukkend
Constructieve opbouw	Zuiger rechthoekige zuigerstang
Positiedetectie	voor naderingsschakelaar
Borging tegen verdraaiing/geleiding	rechthoekige zuigerstang
Bedrijfsdruk Mpa	0,25 ... 0,6 MPa
Werkdruk	2,5 ... 6 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	0 ... 60 °C
Theoretische kracht bij 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), uitgaand	205 N
Theoretische minimale terugbrengveerkracht	18 N
Theoretische maximale terugbrengveerkracht	28 N
Productgewicht	242 g
Soort bevestiging	met dwarsboring
Pneumatische aansluiting	G1/8
Materiaal deksel	Aluminium
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal zuigerstang	PA-versterkt