

aansluitkabel KM8-M8-GSGD-2,5

Artikelnummer: 165610

FESTO

voor ingangen, 2,5 m lang, met rechte stekker en contactdoos



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Bedrijfsspanningsbereik AC	≤ 60 V
Bedrijfsspanningsbereik DC	≤ 75 V
Stroombelastbaarheid	4 A
Beschermingsgraad	IP65
Omgevingstemperatuur	-25 ... 85 °C
Elektrische aansluiting	Rechte stekker / rechte contactdoos M8x1 / M8x1 3-polig / 3-polig
Kabelmontage	3x0,25
Kabellengte	2,5 m
Kleur kabelmantel	grijs
Informatie materiaal kabelmantel	PUR