

# Precisiedebietregelaar met terugslag GRLA-3/4-B-CT

Artikelnummer: 165661

FESTO

voor debietregelaar op de afvoer, met draaibare aansluiting.  
Einde productie. Leverbaar tot 2011.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventiel functie	ontluchtingsprecisiedebietregelfunctie met terugslag
Pneumatische aansluiting 1	G3/4
Pneumatische aansluiting 2	G3/4
Instelelement	Sleufschroef
Soort bevestiging	inschroefbaar
Normaal nominaal debiet in smoorrichting	4.320 l/min
Normaal nominaal debiet in terugslagrichting	3.220 ... 4.320 l/min
Werkdruk	0,3 ... 10 bar
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Bedrijfsmedium	gefilterde, niet-geoliede perslucht, filterfijnheid 40 µm gefilterde, geoliede perslucht, filterfijnheid 40 µm
Toelating	Germanischer Lloyd
Inbouwpositie	willekeurig
Nominaal debiet in smoorrichting 6 → 0 bar	7.300 l/min
Nominaal debiet in terugslagrichting 6 → 0 bar	5.440 ... 7.300 l/min
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Max. aandraaimoment	60 Nm
Productgewicht	377 g
Materiaal - informatie draadplug	aluminum kneedlegering
Materiaal - tip	vrij van koper en PTFE
Materiaal - informatie dichtingen	NBR
Materiaalinfo regelschroef	aluminum kneedlegering
Materiaalinfo draaiaansluiting	Gespuitsgiet zink