


axiaalkit EAMM-A-D60B-70A-S1

Artikelnummer: 1679566

FESTO

geschikt voor elektrische aandrijvingen.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsgraad	IP65
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Overdraagbaar draaimoment	17 Nm
Productgewicht	750 g
Interface code, actuator	D60B
Interface code, motor in	70A
Materiaal - opmerking	LABS-houdende stoffen inbegrepen RoHS conform