


kogelkraan

VZBA-4"-WW-63-T-22-F10-V4V4T

Artikelnummer: 1686705

FESTO

2/2-weg, flensgatenpatroon F10, laseinde.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Constructieve opbouw	Bolkraan (2-weg)
Soort bediening	mechanisch
Afdichtingsprincipe	zacht
Inbouwpositie	willekeurig
Soort bevestiging	inline-installatie
Aansluiting armatuur	Laseinden/laseinden
Schakelpositie-indicator	Gleufrichting = debietrichting
Flensgatenpatroon	F10
Binnendiameter	100 mm
Nominale breedte DN	100
Ventiefunctie	2/2
Handbediening	geen
Stroomrichting	omkeerbaar
Nominale druk armatuur	63
Bedieningsmoment	140 Nm
Gebaseerd op norm	DIN 3202-S13 ISO 5211
Medium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:-:-] Inerte gassen Water - geen waterdamp neutrale vloeistoffen andere media op aanvraag
Mediumtemperatuur	-10 ... 200 °C
Debiet Kv	1.414 m ³ /h
Materiaal - opmerking	RoHS conform
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Materiaal behuizing	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaalnummer behuizing	1.4408
Materiaal dichtingen	PTFE PTFE-versterkt
Materiaal kogel	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaalnummer kogel	1.4408
Materiaal as	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaalnummer as	1.4401
Productgewicht	22.300 g
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-richtlijn druktoestellen
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	VK-voorschrift voor drukapparaten
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	3 - sterke corrosieweerstand