



# kogelkraan

## VZBA-1/4"-GGG-63-32T-F0304-V4V4T

Artikelnummer: 1692220

FESTO

3/2-weg, flensgatenpatroon F0304, schroefdraad EN 10226-1.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Constructieve opbouw	Bolkraan (3-weg) T-boring
Soort bediening	mechanisch
Afdichtingsprincipe	zacht
Inbouwpositie	willekeurig
Soort bevestiging	inline-installatie
Aansluiting armatuur	Rp1/4
Schakelpositie-indicator	Gleufrichting = debietrichting
Flensgatenpatroon	F03 F04
Binnendiameter	11,6 mm
Nominale breedte DN	8
Ventiefunctie	3/2
Handbediening	geen
Stroomrichting	omkeerbaar
Nominale druk armatuur	63
Bedieningsmoment	13 Nm
Gebaseerd op norm	EN 10226-1 ISO 5211
Medium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [:-:-] Inerte gassen Water - geen waterdamp neutrale vloeistoffen andere media op aanvraag
Mediumtemperatuur	-10 ... 200 °C
Debiet Kv T-boring haaks	4,5 m <sup>3</sup> /h
Debiet Kv type T recht	8 m <sup>3</sup> /h
Materiaal - opmerking	RoHS conform
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Materiaal behuizing	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaalnummer behuizing	1.4408
Materiaal dichtingen	PTFE PTFE-versterkt
Materiaal kogel	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaalnummer kogel	1.4408
Materiaal as	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaalnummer as	1.4401
Productgewicht	700 g
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	3 - sterke corrosieweerstand