


kogelkraan

VZBA-3/4"-GGG-63-32T-F0405-V4V4T

Artikelnummer: 1692226

FESTO

3/2-weg, flensgatenpatroon F0405, schroefdraad EN 10226-1.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|----------------------------------|---|
| Constructieve opbouw | Bolkraan (3-weg) T-boring |
| Soort bediening | mechanisch |
| Afdichtingsprincipe | zacht |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Soort bevestiging | inline-installatie |
| Aansluiting armatuur | Rp3/4 |
| Schakelpositie-indicator | Gleufrichting = debietrichting |
| Flensgatenpatroon | F04 F05 |
| Binnendiameter | 16 mm |
| Nominale breedte DN | 20 |
| Ventiefunctie | 3/2 |
| Handbediening | geen |
| Stroomrichting | omkeerbaar |
| Nominale druk armatuur | 63 |
| Bedieningsmoment | 18 Nm |
| Gebaseerd op norm | EN 10226-1 ISO 5211 |
| Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [:-:-] Inerte gassen Water - geen waterdamp neutrale vloeistoffen andere media op aanvraag |
| Mediumtemperatuur | -10 ... 200 °C |
| Debiet Kv T-boring haaks | 4,8 m ³ /h |
| Debiet Kv type T recht | 8,3 m ³ /h |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-zone III |
| Materiaal behuizing | hooggelegeerd staal roestvrij |
| Materiaalnummer behuizing | 1.4408 |
| Materiaal dichtingen | PTFE PTFE-versterkt |
| Materiaal kogel | hooggelegeerd staal roestvrij |
| Materiaalnummer kogel | 1.4408 |
| Materiaal as | hooggelegeerd staal roestvrij |
| Materiaalnummer as | 1.4401 |
| Productgewicht | 1.000 g |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 3 - sterke corrosieweerstand |