

# HD-geleiding (heavy duty)

## HD-18- -

Artikelnummer: 170025


FESTO

configureerbaar.

Voor configuratie product vooraf in het winkelmandje leggen.

Bij dit product kunnen al naargelang de configuratie de technische gegevens van het gegevensblad en de desbetreffende accessoires afwijken.

Einde productie. Leverbaar tot 2009.



Afbeelding als voorbeeld

## Informatieblad

~ConfIndependentDatasheet

Kenmerk	Waarde
Grootte	18
Slag	10 ... 1.810 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Geleiding	Kogelomloopgeleiding
Constructieve opbouw	Geleidingsas zonder aandrijving
Max. snelheid	3 m/s
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Max. kracht Fy	1.820 N
Max. kracht Fz	1.820 N
Max moment Mx	70 Nm
Max moment My	115 Nm
Max moment Mz	112 Nm
Te verplaatsen massa	450 g
te verplaatsen massa bij 0 mm slag	450 g
Gewichtstoeslag per 10 mm slag	72 g
Basisgewicht bij 0 mm slag	2.950 g
Materiaal - informatie geleidingselement	Staal
Materiaal - informatie behuizing	aluminum kneedlegering geanodiseerd