

aansluitkabel KSPC-AIF-1-WD-8

Artikelnummer: 170237

FESTO

voor Controller asinterface



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Bedrijfsspanningsbereik AC	≤ 60 V
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn
Beschermingsgraad	IP20
Omgevingstemperatuur bij bewegende kabelinstallatie	-5 ... 80 °C
Omgevingstemperatuur	-20 ... 70 °C
Productgewicht	410 g
Elektrische aansluiting 1	Haakse stekker, M9, 5-polig, beschermd
Elektrische aansluiting 2	Stekkerstrip, 5-polig
Kabelmontage	$2 \times 0,25 \text{ mm}^2 + 2 \times 0,34 \text{ mm}^2 + 0,49 \text{ mm}^2$
Kabeldiameter	5,5 mm
Kabellengte	8 m
Kleur behuizing	zwart
Kleur kabelmantel	lichtgrijs
Informatie materiaal wartelmoer	messing vernikkeld
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Informatie materiaal behuizing	PA-versterkt PBT TPE-U(PUR)
Informatie materiaal kabelmantel	TPE-U(PUR)
Informatie materiaal insteekcontact	Brons verguld Koperlegering verzinkt