


contrastekker MSSD-C-4P

Artikelnummer: 171157

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Soort bevestiging	op magneetventiel met centrale schroef M3
Inbouwpositie	willekeurig
Productgewicht	22 g
Elektrische aansluiting	3-polig Haakse stekker Aansluitpatroon vorm A volgens EN 175301-803 volgens DIN EN 175301-803 vierkant ontwerp MSC vierkant ontwerp MSN1
Kabelschroefkoppeling	Pg9
Kabeldiameter	6 ... 8 mm
Geleider-nominale doorsnede	$\leq 1,5 \text{ mm}^2$
Beschermingsgraad	IP65
Omgevingstemperatuur	-25 ... 90 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur behuizing	zwart