

ronde cilinder DSAS-10- -P

Artikelnummer: 171195
Einde productie

FESTO

[Afsluitdeksel met zwaailager.](#)

[Einde productie. Leverbaar tot 2024. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.](#)



Afbeelding als voorbeeld

Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Slag	1 ... 160 mm
Zuigerdiameter	10 mm
Demping	P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Werkdruk	1 ... 10 bar
Werking	dubbelwerkend
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-20 ... 80 °C
Theoretische kracht 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), retour	39,6 N
Theoretische kracht bij 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), uitgaand	47,1 N
te verplaatsen massa bij 0 mm slag	11,1 g
Toeslag massafactor per 10 mm slag	1 g
Basisgewicht bij 0 mm slag	19 g
Gewichtstoeslag per 10 mm slag	2,7 g
Pneumatische aansluiting	M8x1
Materiaal deksel	aluminumlegering
Materiaal dichtingen	NBR TPE-U(PU)
Materiaal behuizing	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal zuigerstang	hooggelegeerd staal roestvrij