

ronde cilinder DSAQ-32- -PPV-A

Artikelnummer: 172201
Einde productie

FESTO

Afsluitdeksel met luchtaansluiting haaks op de cilinderas.
Einde productie. Leverbaar tot 2024. Zie het Support Portal voor
alternatieve producten.



Afbeelding als voorbeeld



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|---|--|
| Slag | 1 ... 500 mm |
| Zuigerdiameter | 32 mm |
| Demping | PPV: pneumatische demping aan beide zijden instelbaar |
| Werkdruk | 1 ... 10 bar |
| Werking | dubbelwerkend |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking) |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 - matige corrosieweerstand |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B2-L |
| Omgevingstemperatuur | -20 ... 80 °C |
| Dempingslengte | 19 mm |
| Theoretische kracht 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), retour | 415 N |
| Theoretische kracht bij 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), uitgaand | 483 N |
| te verplaatsen massa bij 0 mm slag | 222 g |
| Toeslag massafactor per 10 mm slag | 8,9 g |
| Basisgewicht bij 0 mm slag | 312 g |
| Gewichtstoeslag per 10 mm slag | 15,4 g |
| Pneumatische aansluiting | M26x1,5 |
| Materiaal deksel | aluminiumlegering |
| Materiaal dichtingen | NBR TPE-U(PU) |
| Materiaal behuizing | hooggelegeerd staal roestvrij |
| Materiaal zuigerstang | hooggelegeerd staal roestvrij |