


ronde cilinder DSAG-40- -P-A-S2

Artikelnummer: 172448
Einde productie

FESTO

Afsluitdeksel met draadtap, met doorlopende zuigerstang.
Einde productie. Leverbaar tot 2024. Zie het Support Portal voor
alternatieve producten.



Afbeelding als voorbeeld

Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Slag	1 ... 500 mm
Zuigerdiameter	40 mm
Zuigerstangschroefdraad	M12x1,25
Demping	P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Zuigerstangeinde	Uitwendige schroefdraad
Werkdruk	1 ... 10 bar
Werking	dubbelwerkend
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-20 ... 80 °C
Theoretische kracht 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), retour	633,1 N
Theoretische kracht bij 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), uitgaand	754,1 N
te verplaatsen massa bij 0 mm slag	469 g
Toeslag massafactor per 10 mm slag	15,9 g
Basisgewicht bij 0 mm slag	586 g
Gewichtstoeslag per 10 mm slag	24 g
Pneumatische aansluiting	M32x2
Materiaal deksel	aluminumlegering
Materiaal dichtingen	NBR TPE-U(PU)
Materiaal behuizing	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal zuigerstang	hooggelegeerd staal