

inschakelventiel HEE-1/2-D-MIDI-110

Artikelnummer: 172945

Classic - niet voor nieuwe constructies gebruiken

FESTO

voor verzorgingseenheden.

Moderne alternatieven vindt u door de eerste vier karakters van de typecode in te voeren in het zoekveld.

Einde productie. Leverbaar tot 2022. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Constructieve opbouw	Zuigerschuif
Soort bediening	elektrisch
Afdichtingsprincipe	zacht
Ontluchtingsfunctie	niet regelbaar
Handbediening	met vergrendeling
Soort reset	mechanische veer
Soort sturing	voorgestuurd
Ventiel functie	3/2 gesloten monostabiel
Werkdruk	2,5 ... 16 bar
C-waarde	17 l/sbar
b-waarde	0,3
normaal nominaal debiet	3.600 l/min
Inschakelduur	100 %
Spoeleigenschappen	110 V AC: 50/60 Hz, schakelvermogen 5 VA, houdvermogen 3,7 VA
Toegelaten spanningsschommelingen	+/- 10 %
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inerte gassen
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-richtlijn lage spanning
Soort bevestiging	inline-installatie met toebehoren
Inbouwpositie	willekeurig
Stroomrichting	niet omkeerbaar
Productgewicht	500 g
Pneumatische aansluiting 1	G1/2
Pneumatische aansluiting 2	G1/2
Pneumatische aansluiting 3	G1/4
Luchtreinheidsklasse op de uitgang	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inerte gassen
Elektrische aansluiting	Aansluitpatroon vorm C volgens EN 175301-803 Stekker volgens DIN EN 175301-803
Signaalstatus display	met toebehoren
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal behuizing	gespuitgiet aluminium