

magneetventiel

JMEBH-5/2-1/8-P-B-230AC


Artikelnummer: 173096

Einde productie

FESTO

met magneetspoelen en handbediening, zonder contactdoos.

Einde productie. Leverbaar tot 2023. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|--|---|
| Ventiel functie | 5/2 bistabiel |
| Soort bediening | elektrisch |
| Breedte | 17,8 mm |
| normaal nominaal debiet | 650 l/min |
| Werkdruk | 1,5 ... 8 bar |
| Constructieve opbouw | Zuigerschuif |
| Soort reset | pneumatische veer |
| Toelating | c UL us - Recognized (OL) |
| CE-markering (zie conformiteitsverklaring) | volgens EU-richtlijn lage spanning |
| Beschermingsgraad | IP65 |
| Nominale diameter | 5 mm |
| Rastermaat | 18 mm |
| Ontluchtingsfunctie | regelbaar |
| Afdichtingsprincipe | zacht |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Handbediening | met toebehoren, vergrendelbaar |
| Soort sturing | voorgestuurd |
| Stuurluchttoevoer | intern |
| Stroomrichting | niet omkeerbaar |
| Dekking (overlapping) | positieve dekking |
| Stuurdruk | 1,5 ... 8 bar |
| b-waarde | 0,42 |
| C-waarde | 3,25 l/sbar |
| Schakeltijd om | 10 ms |
| Inschakelduur | 100 % |
| Spoeleigenschappen | 230 V AC: 50/60 Hz, schakelvermogen 3 VA, houdvermogen 2,4 VA |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking) |
| Trilbestendig | Transporttest met scherpte graad 1 volgens FN 942017-4 und EN 60068-2-6 |
| Schokvastheid | Schoktest met scherpte graad 2 volgens FN 942017-5 und EN 60068-2-27 |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 - matige corrosieweerstand |
| Lagertemperatuur | -20 ... 40 °C |
| Mediumtemperatuur | -5 ... 50 °C |
| Geluidsdrumniveau | 75 dB(A) |
| Stuurmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Omgevingstemperatuur | -5 ... 50 °C |
| Productgewicht | 142 g |
| Elektrische aansluiting | Aansluitpatroon vorm C volgens EN 175301-803 Stekker volgens EN 175301-803 vierhoekige constructie |
| Soort bevestiging | op de verbindingsstrip |

| Kenmerk | Waarde |
|------------------------------------|-----------------------|
| Aansluiting stuurontluchting 82/84 | Aansluitplaat |
| Pneumatische aansluiting 1 | Aansluitplaat |
| Pneumatische aansluiting 2 | G1/8 |
| Pneumatische aansluiting 3 | Aansluitplaat |
| Pneumatische aansluiting 4 | G1/8 |
| Pneumatische aansluiting 5 | Aansluitplaat |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Materiaal dichtingen | HNBR NBR |
| Materiaal behuizing | gespuitgiet aluminium |