


Ventieleiland CPA10-VI

Artikelnummer: 173520

FESTO

type 12, raster 10 mm.

Bij dit product kunnen, naargelang de configuratie de afbeeldingen, de technische gegevens van de technische fiche en de overkomstige toebehoren afwijken.



Afbeelding als voorbeeld

Informatieblad

~ConfIndependentDatasheet

Kenmerk	Waarde
Ventiefunctie	2x3/2 open/gesloten monostabiel 2x3/2 gesloten monostabiel 2x3/2 open monostabiel 5/2 monostabiel 5/2 bistabiel 5/3 belucht 5/3 ontlucht 5/3 gesloten
Normaal nominaal debiet	300 l/min
Werkdruk	-0,9 ... 10 bar
Elektrische aansturing	AS-Interface Afzonderlijke aansluiting Veldbus Multipol
Max. aantal ventielplaatsen	22
Maximaal aantal drukzones	11
Elektrisch I/O-systeem	ja
Omgevingstemperatuur	-5 ... 50 °C
Breedte	10 mm
Beschermingsgraad	IP65
Toelating	C-Tick
Rastermaat	10 mm
Soort bediening	elektrisch
Type eiland	12
Constructieve opbouw	Zuigerschuif
Stuurluchtverzorging	extern intern
Ventieleilandmontage	modulair en uitbreidbaar
Schakelpositie-indicator	LED
Stuurdruk	3 ... 8 bar
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Mediumtemperatuur	-5 ... 50 °C