

# filter

## LF-1/4-D-MINI-NPT

Artikelnummer: 173680

Classic - niet voor nieuwe constructies gebruiken

[met beschermmantel.](#)

Moderne alternatieven vindt u door de eerste vier karakters van de typecode in te voeren in het zoekveld.

FESTO



## Informatieblad

| Kenmerk                            | Waarde  |
|------------------------------------|---|
| Grootte                            | Mini  |
| Reeks                              | D   |
| Inbouwpositie                      | loodrecht   |
| Filterfijnheid                     | 40 µm   |
| Condensaataftap                    | manueel vergrendelend                                       |
| Max. hoeveelheid condensaat        | 22 cm <sup>3</sup>  |
| Reservoirbescherming               | Metalen beschermmantel                                      |
| Werkdruk                           | 0 ... 16 bar  |
| normaal nominaal debiet            | 1.200 l/min   |
| Bedrijfsmedium                     | Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [-:9:-]<br>Inerte gassen  |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK   | 2 - matige corrosieweerstand                                |
| LABS-conformiteit                  | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Lagertemperatuur                   | -10 ... 60 °C   |
| Luchtreinheidsklasse op de uitgang | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:8:4]<br>Inerte gassen   |
| Mediumtemperatuur                  | -10 ... 60 °C   |
| Omgevingstemperatuur               | -10 ... 60 °C   |
| Soort bevestiging                  | inline-installatie<br>met bevestigingsbeugel<br>naar keuze: |
| Pneumatische aansluiting 1         | 1/4 NPT   |
| Pneumatische aansluiting 2         | 1/4 NPT   |
| Materiaal - opmerking              | RoHS conform  |
| Materiaal filter                   | PE  |
| Materiaal behuizing                | Gespuitsgiet zink   |
| Materiaal schaal                   | PC  |