

fijnfilter

LFMB-3/4-D-MIDI-NPT

Artikelnummer: 173718

Classic - niet voor nieuwe constructies gebruiken

met 1 micron filterpatroon, metalen beschermmantel.

Moderne alternatieven vindt u door de eerste vier karakters van de typecode in te voeren in het zoekveld.

FESTO



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| Reeks | D |
| Grootte | Midi |
| Filterfijnheid | 1 µm |
| Condensaataftap | manueel vergrendelend |
| Werkdruk | 1 ... 16 bar |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [6:8:4] Inerte gassen |
| Luchtreinheidsklasse op de uitgang | Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [5:7:3] Inerte gassen |
| Max. standaarddebiet voor luchtkwaliteitsklasse | 1.980 l/min |
| Min. standaarddebiet voor luchtkwaliteitsklasse | 600 l/min |
| Filterrendement | 99,99 % |
| Reservoirbescherming | Metalen beschermmantel |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 - matige corrosieweerstand |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Mediumtemperatuur | 1,5 ... 60 °C |
| Omgevingstemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Restoliegehalte | 0,5 mg/m ³ |
| Soort bevestiging | inline-installatie met bevestigingsbeugel naar keuze: |
| Inbouwpositie | loodrecht |
| Pneumatische aansluiting 1 | 3/4 NPT |
| Pneumatische aansluiting 2 | 3/4 NPT |
| Materiaal behuizing | Gespuitgiet zink |
| Materiaal filter | boorsilicaatvezel |
| Materiaal schaal | PC |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |