

fijnfiltercombinatie LFMBA-1/4-D-MINI-NPT

Artikelnummer: 173742

Classic - niet voor nieuwe constructies gebruiken

FESTO

Fijnfilter 1 µm voor het voorfilteren en ultrafijnfilter 0,01µm, met metalen beschermmantel.

Moderne alternatieven vindt u door de eerste vier karakters van de typecode in te voeren in het zoekveld.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|------------------------------------|---|
| Grootte | Mini |
| Reeks | D |
| Inbouwpositie | loodrecht |
| Filterfijnheid | 0,01 µm |
| Filterrendement | 99,9999 % |
| Condensaataftap | manueel vergrendelend |
| Reservoirbescherming | Metalen beschermmantel |
| Werkdruk | 1 ... 16 bar |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [6:8:4] Inerte gassen |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Luchtreinheidsklasse op de uitgang | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [1:7:2] Inerte gassen |
| Mediumtemperatuur | 1,5 ... 60 °C |
| Restoliegehalte | 0,01 mg/m ³ |
| Omgevingstemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Soort bevestiging | inline-installatie met toebehoren |
| Pneumatische aansluiting 1 | 1/4 NPT |
| Pneumatische aansluiting 2 | 1/4 NPT |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Materiaal filter | boorsilicaatvezel |
| Materiaal behuizing | Gespuitgiet zink |
| Materiaal schaal | PC |