

# olienevelaar LOE-3/4-D-MIDI-NPT



Artikelnummer: 173825

Classic - niet voor nieuwe constructies gebruiken

[met beschermmantel.](#)

Moderne alternatieven vindt u door de eerste vier karakters van de typecode in te voeren in het zoekveld.

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Max. olietankinhoud	110 cm <sup>3</sup>
Reservoirbescherming	Metalen beschermmantel
Werkdruk	16 bar
Minimaal debiet voor olienevelaarfunctie	8 l/min
normaal nominaal debiet	6.300 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inerte gassen
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking niet mogelijk
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Luchtreinheidsklasse op de uitgang	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:-] Inerte gassen
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Soort bevestiging	met toebehoren
Pneumatische aansluiting 1	3/4 NPT
Pneumatische aansluiting 2	3/4 NPT
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal schaal	PC