

# aftakkingsmodule FRM-1/4-D-MINI-NPT



Artikelnummer: 173925

Classic - niet voor nieuwe constructies gebruiken

luchtverdeler met 4 aansluitingen, drager voor extra module

Moderne alternatieven vindt u door de eerste vier karakters van de typecode in te voeren in het zoekveld.

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
Constructieve opbouw	Aftakkingsmodule
Werkdruk	0 ... 16 bar
normaal nominaal debiet in hoofddebietrichting 1->2	3.300 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] Inerte gassen
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatuur	-10 ... 60 °C
Luchtreinheidsklasse op de uitgang	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] Inerte gassen
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	197 g
Pneumatische aansluiting 1	1/4 NPT
Pneumatische aansluiting 2	1/4 NPT
Pneumatische aansluiting 3	G1/4
Pneumatische aansluiting 4	G1/4
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal behuizing	Gespuitsgiet zink