

aftakkingsmodule FRM-1-D-MAXI-NPT



Artikelnummer: 173931

Classic - niet voor nieuwe constructies gebruiken

luchtverdeler met 4 aansluitingen, drager voor extra module

Moderne alternatieven vindt u door de eerste vier karakters van de typecode in te voeren in het zoekveld.

FESTO



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Constructieve opbouw | Aftakkingsmodule |
| Werkdruk | 0 ... 16 bar |
| normaal nominaal debiet in hoofddebietrichting 1->2 | 17.400 l/min |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-:] Inerte gassen |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 - matige corrosieweerstand |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Lagertemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Luchtreinheidsklasse op de uitgang | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-:] Inerte gassen |
| Mediumtemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Omgevingstemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Productgewicht | 772 g |
| Pneumatische aansluiting 1 | 1 NPT |
| Pneumatische aansluiting 2 | 1 NPT |
| Pneumatische aansluiting 3 | G3/4 |
| Pneumatische aansluiting 4 | G1/4 |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Materiaal behuizing | Gespuitsgiet zink |