


# naderingsschakelaar SIES-Q8B-NO-K-L

Artikelnummer: 174550

FESTO

inductief, met kabel, stekker, verzonken montage mogelijk (vlak  
inbouwbaar), NG-functie, het negatieve potentieel wordt geschakeld.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Volgens norm	EN 60947-5-2
Toelating	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Nominale schakelafstand	1,5 mm
Beveiligde schakelafstand	1,2 mm
Reductiefactoren	Aluminium = 0,45 roestvrij staal St 18/8 = 0,8 Koper = 0,4 Messing = 0,55 Staal St 37 = 1,0
Omgevingstemperatuur	-25 ... 70 °C
Herhaalnauwkeurigheid	0,07 mm
Schakeluitgang	NPN
Schakelementfunctie	verbreekcontact
Max. schakelfrequentie	3.500 Hz
Max. schakelfrequentie DC	1.500 Hz
Max. uitgangsstroom	200 mA
Spanningsdaling	2 V
Bestand tegen kortsluiting	pulserend
Bedrijfsspanningsbereik DC	10 ... 30 V
Restripping	10 %
Nullaststroom	≤ 10 mA
Polariteitsbescherming	voor alle elektrische aansluitingen
Elektrische aansluiting	3-aderig Kabel
Kabellengte	2,5 m
Materiaal kabelmantel	TPE-U(PUR)
Grootte	8x8x40 mm
Soort bevestiging	met inwendige schroefdraad
Type inbouw	vlak (verzonken)
Productgewicht	39 g
Materiaal behuizing	Gespuitsgiet zink verchroomd vernikkeld
Schakelstatusweergave	LED geel
Beschermingsgraad	IP67
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L