

Hoekgrijper HGW-10-A

Artikelnummer: 174818

FESTO

zelfcentrerend, te gebruiken als inwendige en buitengrijper. 40°
openingshoek, met contactloze detectie.

Einde productie. Leverbaar tot 2011.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	10
Max. vervangnauwkeurigheid	0,2 mm
Max. openingshoek	40 deg
Herhaalnauwkeurigheid grijper	$\leq 0,04$ mm
Aantal grijpervingers	2
Werking	dubbelwerkend
Grijperfunctie	hoek
Constructieve opbouw	hefboom
Positiedetectie	voor naderingsschakelaar
Werkdruk	2 ... 8 bar
Max. werkfrequentie grijper	4 Hz
Min. verbreektijd bij 6 bar	5 ms
Min. maaktijd bij 6 bar	5 ms
Bedrijfsmedium	gefilterde perslucht
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Omgevingstemperatuur	5 ... 60 °C
Totaal grijpmoment bij 6 bar openen	25 Ncm
Totaal grijpmoment bij 6 bar sluiten	22 Ncm
Max. kracht op grijpklaau Fz statisch	16 N
Max. moment op grijpklaau Mx statisch	0,3 Nm
Max. moment op grijpklaau My statisch	0,1 Nm
Max. moment op grijpklaau Mz statisch	0,2 Nm
Productgewicht	39 g
Soort bevestiging	met inwendige schroefdraad
Pneumatische aansluiting	M3
Materiaal - tip	vrij van koper en PTFE
Materiaal - informatie afsluitdop	POM
Materiaal - informatie behuizing	Aluminium vernikkeld
Materiaal - informatie grijpklaau	Werktuigstaal vernikkeld