

connector met kabel

KMEB-2-230-2,5

Artikelnummer: 174846

FESTO

voorgemonteerd, voor MEBH-, MOEBH-ventielen en N2-magneetspoelen.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Soort bevestiging	op magneetventiel met centrale schroef M2,5
Inbouwpositie	willekeurig
Productgewicht	200 g
Elektrische aansluiting	4-polig Haakse stecker Aansluitpatroon vorm C volgens EN 175301-803 volgens DIN EN 175301-803
Nominale bedrijfsspanning AC	230 V
Aardverbinding	beschikbaar
Kabellengte	2,5 m
Kabeldiameter	6,2 mm
Kabelmontage	3x0,75
Beschermingsgraad	IP65 volgens IEC 60529
Omgevingstemperatuur	-20 ... 80 °C
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-richtlijn lage spanning volgens EU-RoHS-RL
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK-voorschriften voor elektrisch productie-apparaatuur volgens de UK RoHS-voorschriften
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal kabelmantel	TPE-U(PUR)
Materiaal behuizing	PA POM
Materiaal steckercontact	brons