



drukschakelaar

PEV-1/4-A-SW27-B-OD

Artikelnummer: 175252

FESTO

opent of sluit een elektrische stroomkring bij het bereiken van een bepaalde drukwaarde. Instelbaar drukschakelpunt. Zonder contactdoos.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-richtlijn lage spanning
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK-voorschriften voor elektrisch productie-apparaat
Meetgrootte	Relatieve druk
Meetmethode	Pneumatisch-elektrische drukomvormer
Werkdruk	1 ... 10 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Mediumtemperatuur	-20 ... 80 °C
Omgevingstemperatuur	-30 ... 100 °C
Schakelelementfunctie	Wisselaar
Max. schakelfrequentie	3 Hz
Max. schakeluitgangsspanning AC	250 V
Max. schakeluitgangsspanning DC	250 V
Max. uitgangsstroom	4.000 mA
Elektrische aansluiting	4-polig Stekker
Soort bevestiging	inschroefbaar
Inbouwpositie	willekeurig
Pneumatische aansluiting	G1/4
Productgewicht	900 g
Materiaal behuizing	PA66-GF30 verzinkt staal
Materiaal membraan	NBR
Instelbereik drempelwaarde	1 ... 10 bar
Beschermingsgraad	IP65
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L