

Ronde cilinder DSAS-16- -PPV-S6

Artikelnummer: 176291

FESTO

Afsluitdeksel met zwaailager, met warmtebestendige dichtingen tot 120 °C.
Dit product is enkel via Festo Korea verkrijgbaar.



Afbeelding als voorbeeld

Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Slag	1 ... 250 mm
Zuigerdiameter	16 mm
Demping	PPV: pneumatische demping aan beide zijden instelbaar
Werkdruk	1 ... 10 bar
Werking	dubbelwerkend
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Omgevingstemperatuur	-20 ... 120 °C
Dempingslengte	14 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, terugloop	103,7 N
Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag	120,6 N
te verplaatsen massa bij 0 mm slag	35 g
Gewichtstoeslag per 10 mm slag	4,9 g
Basishgewicht bij 0 mm slag	56 g
Toeslag massafactor per 10 mm slag	2,2 g
Pneumatische aansluiting	M10x1
Informatie materiaal deksel	aluminiumlegering
Informatie materiaal dichtingen	FPM
Informatie materiaal behuizing	hooggelegeerd staal roestvrij
Informatie materiaal zuigerstang	hooggelegeerd staal roestvrij