

Ronde cilinder DSAB-32- -P-A-Q

Artikelnummer: 176421

FESTO

met lagerdeksel voor directe montage, afsluitdeksel met
luchtaansluiting axiaal op de cilinderas, met vierkante zuigerstang.
Dit product is enkel via Festo Korea verkrijgbaar.



Afbeelding als voorbeeld

Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Slag	1 ... 500 mm
Zuigerdiameter	32 mm
Demping	P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Borging tegen verdraaiing/geleiding	Vierkantgeleiding
Werkdruk	1 ... 10 bar
Werking	dubbelwerkend
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Omgevingstemperatuur	-20 ... 80 °C
Theoretische kracht bij 6 bar, terugloop	415 N
Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag	483 N
te verplaatsen massa bij 0 mm slag	222 g
Gewichtstoeslag per 10 mm slag	15,4 g
Basisgewicht bij 0 mm slag	312 g
Toeslag massafactor per 10 mm slag	8,9 g
Pneumatische aansluiting	G1/8
Informatie materiaal deksel	aluminumlegering
Informatie materiaal dichtingen	NBR TPE-U(PU)
Informatie materiaal behuizing	hooggelegeerd staal roestvrij
Informatie materiaal zuigerstang	hooggelegeerd staal roestvrij