

Ronde cilinder DSAS-40- -P-A-S6

Artikelnummer: 176493

FESTO

Afsluitdeksel met zwaailager, met warmtebestendige dichtingen tot 120 °C.
Dit product is enkel via Festo Korea verkrijgbaar.



Afbeelding als voorbeeld

Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Slag	1 ... 500 mm
Zuigerdiameter	40 mm
Demping	P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Werkdruk	1 ... 10 bar
Werking	dubbelwerkend
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Omgevingstemperatuur	-20 ... 120 °C
Theoretische kracht bij 6 bar, terugloop	633 N
Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag	754 N
te verplaatsen massa bij 0 mm slag	469 g
Gewichtstoeslag per 10 mm slag	24 g
Basisgewicht bij 0 mm slag	586 g
Toeslag massafactor per 10 mm slag	15,9 g
Pneumatische aansluiting	M32x2
Informatie materiaal deksel	aluminumlegering
Informatie materiaal dichtingen	FPM
Informatie materiaal behuizing	hooggelegeerd staal roestvrij
Informatie materiaal zuigerstang	hooggelegeerd staal