


zwenkflens SNCB-40-R3

Artikelnummer: 176945

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	40
Gebaseerd op norm	ISO 15552
Varianten	betere corrosiebescherming
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	3 - sterke corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
RSBP-classificatie volgens CD-0033	F5a
Omgevingstemperatuur	-40 ... 90 °C
Productgewicht	151 g
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal bevestiging	gespuitgiet aluminium met beschermingshoes
Materiaal bout	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal lager	Kunststof
Materiaal schijf	verzinkt staal
Materiaal schroeven	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal veiligheidslot	Veerstaal, verzinkt