


multipoolverdeler MPV-E/A12-M8

Artikelnummer: 177670

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Soort bevestiging	met doorgangsboring met DIN-rail naar keuze:
Productgewicht	120 g
Elektrische aansluittechniek I/O	M8 3-polig
Bedrijfsspanningsbereik DC	10 ... 30 V
Stroombelastbaarheid per slot	1 A
Stroombelastbaarheid	4 A
Beschermingsgraad	IP65 in gemonteerde toestand volgens IEC 60529
Omgevingstemperatuur	-20 ... 80 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal behuizing	PA6-versterkt
Materiaal contactdoos	Messing