


connector met kabel KMEB-2-24-M12-0,5-LED

Artikelnummer: 177677

FESTO

voorgemonteerd, voor VUVB-, MEBH-, MOEBH-ventielen en N2-magneten.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Schakelpositie-indicator	LED
Soort bevestiging	op magneetventiel met centrale schroef M2,5
Inbouwpositie	willekeurig
Elektrische aansluiting	5-polig Haakse stecker Aansluitpatroon vorm C volgens EN 175301-803 volgens DIN EN 175301-803
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Aardverbinding	beschikbaar
Kabellengte	0,5 m
Kabeldiameter	4,6 mm
Kabelmontage	3x0,5
Beschermingsgraad	IP65 volgens IEC 60529
Omgevingstemperatuur	-5 ... 50 °C
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-RoHS-RL
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK RoHS-voorschriften
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal kabelmantel	TPE-U(PU)
Kleur kabelmantel	zwart
Materiaal behuizing	PA POM
Kleur behuizing	transparant
Materiaal steckercontact	brons