


# insteekschroefkoppeling CQ-3/8-15H

Artikelnummer: 177707

FESTO

voor een hoog debiet.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Nominale diameter	9,4 mm
Soort dichting op de inschroeftap	Dichtingsring
Inbouwpositie	willekeurig
Aantal stuks per verpakking	1
Constructieve opbouw	Duw-trekprincipe (push/pull)
Werkdruk volledig temperatuurbereik	-0,95 ... 7 bar
Temperatuurafhankelijke werkdruk	-0,95 ... 15 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Geschikt voor levensmiddelen	zie uitgebreide materiaalinformatie
Omgevingstemperatuur	-25 ... 70 °C
Nominaal aandraaimoment	2,5 Nm
Tolerantie bij nominaal aantrekdraaimoment	± 10 %
Productgewicht	10 g
Pneumatische aansluiting 1	Uitwendige schroefdraad G3/8
Pneumatische aansluiting 2	Insteekhuls CQ-15
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal behuizing	POM
Materiaal losring	POM