

blindstop CQC-18H

Artikelnummer: 177714

FESTO

voor het afsluiten van insteekkoppelingen.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
Aantal stuks per verpakking	1
Constructieve opbouw	Duw-trekprincipe (push/pull)
Werkdruk volledig temperatuurbereik	-0,95 ... 7 bar
Temperatuurafhankelijke werkdruk	-0,95 ... 15 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Geschikt voor levensmiddelen	zie uitgebreide materiaalinformatie
Omgevingstemperatuur	-25 ... 70 °C
Productgewicht	8 g
Pneumatische aansluiting 1	Insteekhuls CQ-18
Pneumatische aansluiting 2	Insteekhuls CQ-18
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal blindstoppen	POM