


vloeistofafscheider CQA-22

Artikelnummer: 177716

FESTO

voor het afscheiden van water



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Nominale diameter	12 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Aantal stuks per verpakking	1
Constructieve opbouw	Duw-trekprincipe (push/pull)
Werkdruk volledig temperatuurbereik	-0,95 ... 7 bar
Temperatuurafhankelijke werkdruk	-0,95 ... 15 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Geschikt voor levensmiddelen	zie uitgebreide materiaalinformatie
Mediumtemperatuur	-25 ... 75 °C
Omgevingstemperatuur	-25 ... 70 °C
Productgewicht	76 g
Pneumatische aansluiting 1	voor buis/slang buitendiameter 22 mm
Pneumatische aansluiting 2	voor buizen of slangen met buitendiameter 22 mm
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal behuizing	POM
Materiaal losring	POM
Materiaal slangklemsegment	hooggelegeerd staal roestvrij