


# steekhuls CQH-18-QS-16

Artikelnummer: 177722

FESTO

voor het verbinden van CQ met QS-schroefkoppelingen



## Informatieblad

| Kenmerk                                 | Waarde   |
|---|--|
| Nominale diameter                       | 11 mm  |
| Inbouwpositie                           | willekeurig  |
| Aantal stuks per verpakking             | 1  |
| Constructieve opbouw                    | Duw-trekprincipe (push/pull)                           |
| Werkdruk volledig temperatuurbereik     | -0,95 ... 7 bar  |
| Temperatuurafhankelijke werkdruk        | -0,95 ... 15 bar                                       |
| Bedrijfsmedium                          | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]               |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking) |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK        | 2 - matige corrosieweerstand                           |
| LABS-conformiteit                       | VDMA24364-zone III                                     |
| Geschikt voor levensmiddelen            | zie uitgebreide materiaalinformatie                    |
| Omgevingstemperatuur                    | -25 ... 70 °C  |
| Productgewicht                          | 8 g  |
| Pneumatische aansluiting 1              | Insteekhuls CQ-18                                      |
| Pneumatische aansluiting 2              | Insteekhuls QS-16                                      |
| Materiaal - opmerking                   | RoHS conform   |
| Materiaal behuizing                     | POM  |