

kunststofbuis

PQ-PA-12X1,5X3000

Artikelnummer: 177728

FESTO

geschikt voor perslucht, vacuüm en vloeistoffen. Geleverde lengte 3 m.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Buitendiameter	12 mm
Binnendiameter	9 mm
Temperatuurafhankelijke werkdruk	-0,95 ... 15 bar
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	-25 ... 75 °C
Omgevingstemperatuur	-25 ... 75 °C
Productgewicht volgens lengte	0,051 kg/m
Kleur	zwart
Materiaal slang	PA