

koppeling EAMD-56-46-25-23X27-U

Artikelnummer: 1781045

FESTO

aandrijfcomponent die de draaibeweging van een stappen- of servomotor overdraagt



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Opnamediameter 1	25 mm
Opnamediameter 2	23 mm
Grootte	56
Nominale lengte	46,5 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Max. toerental	5.500 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Omgevingstemperatuur	-25 ... 60 °C
Massatraagheidsmoment	151 kgmm ²
Overdraagbaar draaimoment	75 Nm
Productgewicht	407 g
Materiaal - opmerking	RoHS conform