


Adsorptiedroger LDF-H3-G1/4-24

Artikelnummer: 178522

FESTO

voor droge en schone perslucht.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	loodrecht +/- 5°
Constructieve opbouw	koudregenererende adsorptiedroger
Ingangsdruk 1	4 ... 10,5 bar
Bedrijfsmedium	gefilterde, niet-geoliede perslucht
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	volgens EU-EMV-richtlijn
Drukdauwpunt	-40 °C
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1
Lagertemperatuur	-20 ... 60 °C
Luchtreinheidsklasse op de uitgang	2.2.1 volgens DIN ISO 8573-1
Mediumtemperatuur	2 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur	2 ... 50 °C
Productgewicht	9.200 g
Soort bevestiging	met doorgaande boring
Pneumatische aansluiting 1	G1/4
Pneumatische aansluiting 2	G1/4
Materiaal - tip	vrij van koper en PTFE
Materiaal - informatie behuizing	Gespuitsgiet zink