


schokdemperhouder DADP-ES-G6-20

Artikelnummer: 1812473

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	20
Inbouwpositie	willekeurig
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	0 ... 60 °C
Max. aanslagkracht	1.100 N
Max. aandraaimoment	9,9 Nm
Productgewicht	185 g
Soort bevestiging	met doorgangsboring en centreerhuls
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal aanslaghoek	aluminiumlegering geanodiseerd