



# Compactcilinder ADVUL-25-15-P-A-CT

Artikelnummer: 183400

FESTO

voor contactloze detectie (magneet). Korteslagcilinder met een door een juk en geleidestang niet-roterende zuigerstang en een sensorgleuf voor de bevestiging van een magnetisch bediende naderingsschakelaar.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Slag	15 mm
Zuigerdiameter	25 mm
Demping	P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Inbouwpositie	willekeurig
Zuigerstangeinde	Inwendige schroefdraad
Constructieve opbouw	Zuiger Zuigerstang
Positiedetectie	voor naderingsschakelaar
Varianten	eenzijdige zuigerstangen
Borging tegen rotatie/geleiding	Geleidingsstang met juk
Werkdruk	1 ... 10 bar
Werking	dubbelwerkend
Bedrijfsmedium	gedroogde perslucht, geolied of niet-geolied
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Omgevingstemperatuur	-5 ... 60 °C
Impactenergie in de eindposities	0,1 J
Theoretische kracht bij 6 bar, terugslag	247 N
Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag	295 N
Soort bevestiging	met accessoires naar keuze: met doorgaande boring
Pneumatische aansluiting	M5
Materiaal - tip	vrij van koper en PTFE
Materiaal - informatie flensschroef	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal - informatie deksel	aluminum kneedlegering
Materiaal - informatie dynamische dichtingen	TPE-U(PU) NBR
Materiaal - informatie zuigerstang	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal - informatie cilinderbuis	aluminum kneedlegering