

insteekschroefkoppeling QSM-M7-1/8-I-U-M

Artikelnummer: 183738

FESTO

Uitwendige schroefdraad met binnenzeskant.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	Mini
Nominale diameter	0,079 "
Soort dichting op de inschroeftap	Dichtingsring
Inbouwpositie	willekeurig
Design	Rechte vorm
Aantal stuks per verpakking	1
Constructieve opbouw	Duw-trekprincipe (push/pull)
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-0,095 ... 1 MPa
Werkdruk volledig temperatuurbereik	-0,95 ... 10 bar
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-13,775 ... 145 psi
Maritieme classificatie	zie certificaat
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	0 ... 60 °C
Nominaal aandraaimoment	2,471 ft-lbf
Tolerantie bij nominaal aantrekdraaimoment	± 20 %
Productgewicht	0,219 oz
Soort bevestiging	Binnenzeskant SW2
Pneumatische aansluiting 1	Uitwendige schroefdraad M7
Pneumatische aansluiting 2	voor slang buitendiameter 1/8"
Omgevingstemperatuur Fahrenheit	32 ... 140 °F
Kleur van de demontagering	grijs
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal behuizing	Messing vernikkeld
Materiaal losring	POM
Materiaal slangdichting	NBR
Materiaal slangklemsegment	hooggelegeerd staal roestvrij