


koppeling EAMC-B-19-24-6-9

Artikelnummer: 184263

FESTO

voor elektromechanische aandrijving met servomotor.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Opnamediameter 1	6 mm
Opnamediameter 2	9 mm
Grootte	19
Nominale lengte	24 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Max. toerental	8.000 1/min
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Omgevingstemperatuur	-25 ... 60 °C
Massatraagheidsmoment	0,47 kgmm ²
Overdraagbaar draaimoment	1,5 Nm
Productgewicht	12 g
Materiaal - opmerking	RoHS conform