

scheidingsplaat CPV18-DZPR


Artikelnummer: 184543

Classic - niet voor nieuwe constructies gebruiken

voor het scheiden van twee drukzones bij ventieleiland CPV. Slechts eenmaal per blok en enkel tussen de ventielen te gebruiken.

Moderne alternatieven vindt u door de eerste vier karakters van de typecode in te voeren in het zoekveld.

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Werkdruk	-0,9 ... 16 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	-10 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur	-10 ... 50 °C
Productgewicht	25 g
Materiaal - opmerking	RoHS conform