

Magneetventiel JMN1H-5/2-D-2-C-CT



Artikelnummer: 184633

FESTO

volgens ISO 5599/1, met handbediening, zonder magneetspoelen en contrastekkers.

Magneetspoelen en contrastekkers graag afzonderlijk bestellen.

Einde productie. Leverbaar tot 2010.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|-----------------------------------|---|
| Ventiefunctie | 5/2 bistabiel |
| Soort bediening | elektrisch |
| Breedte | 54 mm |
| Normaal nominaal debiet | 2.300 l/min |
| Werkdruk | 2 ... 10 bar |
| Constructieve opbouw | Zuigerschuif |
| Beschermingsgraad | IP65 |
| Toelating | Germanischer Lloyd |
| Nominale diameter | 11,5 mm |
| Rastermaat | 56 mm |
| Ontluchtingsfunctie | regelbaar |
| Afdichtingsprincipe | zacht |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Volgens norm | ISO 5599-1 |
| Handbediening | met vergrendeling |
| ISO-code | 255 |
| Soort sturing | voorgestuurd |
| Stuurlichtverzorging | intern |
| Stroomrichting | niet omkeerbaar |
| Schakeltijd om | 21 ms |
| Spoelkarakteristieken | 24V DC: 2,5W |
| Bedrijfsmedium | gefilterde perslucht, filterfijnheid 40 µm, geolied of niet-geolied |
| Mediumtemperatuur | -5 ... 50 °C |
| Omgevingstemperatuur | -5 ... 50 °C |
| Productgewicht | 940 g |
| Soort bevestiging | met doorgaande boring |
| Aansluiting stuurontluchting 82 | M5 |
| Aansluiting stuurontluchting 84 | M5 |
| Pneumatische aansluiting 1 | Aansluitplaat grootte 2 volgens ISO 5599-1 |
| Pneumatische aansluiting 2 | Aansluitplaat grootte 2 volgens ISO 5599-1 |
| Pneumatische aansluiting 3 | Aansluitplaat grootte 2 volgens ISO 5599-1 |
| Pneumatische aansluiting 4 | Aansluitplaat grootte 2 volgens ISO 5599-1 |
| Pneumatische aansluiting 5 | Aansluitplaat grootte 2 volgens ISO 5599-1 |
| Materiaal - tip | vrij van koper en PTFE |
| Materiaal - informatie dichtingen | NBR |
| Materiaal - informatie behuizing | gespuitgiet aluminium |