


klemmodule EV-40-5

Artikelnummer: 184857

FESTO

met terugbrengfunctie



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Slag	5 mm
Klemoppervlakte	Ø 40
Inbouwpositie	willekeurig
Werking	enkelwerkend
Bedrijfsdruk Mpa	≤ 0,6 MPa
Werkdruk	≤ 6 bar
Bedrijfsdruk	≤ 87 psi
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-]
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
RSBP-classificatie volgens CD-0033	F5
Omgevingstemperatuur	-10 ... 40 °C
Productgewicht	52 g
Soort bevestiging	met doorgangsboring
Pneumatische aansluiting	M3
Materiaal behuizing	gespuitgiet aluminium
Materiaal membraan	TPE-U(PU)