


# contrastekker voor sensoren SIE-GD

Artikelnummer: 18494

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Volgens norm	EN 61076-2-101 EN 61984
Soort bevestiging	met wartelmoer
Productgewicht	13 g
Elektrische aansluiting	4-polig Stekker recht / schroefklem M12x1
Stekker codering	A
Bedrijfsspanningsbereik DC	0 ... 250 V
Bedrijfsspanningsbereik AC	0 ... 250 V
Stroombelastbaarheid bij 40 °C liënt	4 A
Stootspanningsweerstand	2,5 kV
Toegelaten kabeldiameter	4 ... 6 mm
Aansluitingdoorsnede	0,25 ... 0,75 mm <sup>2</sup>
Beschermingsgraad	IP67
Omgevingstemperatuur	-25 ... 85 °C
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-richtlijn lage spanning
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK-voorschriften voor elektrisch productie-apparaat
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Vervuilingsgraad	3
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	4 - bijzonder sterke corrosieweerstand
Materiaal behuizing	PA
Kleur behuizing	zwart
Materiaal wartelmoer	PA
Materiaal dichtingen	CR FPM
Materiaal stekkercontact	Messing Gecoat met wit brons