


t-adapter FB-TA-1

Artikelnummer: 18499

FESTO

voor veldbusaansluiting aan ventiel- en installatie-eilanden



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
Bedrijfsspanningsbereik AC	≤ 10 V
Bedrijfsspanningsbereik DC	≤ 30 V
Stroombelastbaarheid	4 A
Beschermingsgraad	IP67
Omgevingstemperatuur	-25 ... 90 °C
Productgewicht	23 g
Elektrische aansluiting	Stekker / contactdoos M12x1 / M12x1 5-polig / 5-polig
Kabelmontage	2x0,25
Kabeldiameter	5 mm
Soort bevestiging	met wartelmoer
Informatie materiaal behuizing	PA
Informatie materiaal kabelmantel	PVC
Informatie materiaal insteekcontact	Messing vernikkeld en vertind